

取付レール SLMS-16- -

製品番号: 152744

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|------------------|
| 形状 | 近接センサ用T溝 |
| プロファイル最大長 | 2800 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 適用ピストン径 | Ø16 |
| 構造 | センサレール |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 -C...60 -C |
| 取付方法 | 取付穴とねじ付 |
| 材質 プロファイル | 鍛造アルミ合金 アルマイト |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 : ねじ | ステンレス |