


ソレノイドバルブ CDVI5.0-MT2H-2X3GLS

製品番号: 196661

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定
操作方法	電動
標準公称流量	300 l/min
空気圧作動ポート	サブベース
作動電圧	24V DC 3 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	エアスプリング
呼び径	5 mm
シーリング原理	ソフト
手動操作	ノンロック
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	外部
流れ方向	反転負荷
強制動的サンプリングに関する注記	少なくとも月1回の切換え頻度
制御圧力	3 bar...8 bar
b値	0.14
c値	1.4 000022
切換時間 オフ	22 ms
切換時間 オン	10 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	210 g
取付方法	ねじ込み式
パイロット排気82/84 接続部	サブベース
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
空気圧ポート 3	サブベース

特徴	値
空気圧接続 4	サブベース
エア接続ポート 5	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR TPE-O
材質ハウジング	アルミダイキャスト