



パラレルグリップ HGPM-12-EZ-G6

部品番号: 197568

FESTO

マイクロ、ストローク補正



データシート

特長	値
サイズ	12
グリップフィンガストローク	3 mm
最高停止精度	0.2 mm
繰返し精度 グリップ	<= 0.05 mm
グリップ爪数	2
Drive system	空気圧
運転モード	単動 3位置クローズドセンタまたは3方弁ノーマルクローズ
グリップ機能	平行
グリップ把持力	なし
構造	インクライン
位置検出	なし
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	35 N
使用圧力	4 ... 8 bar
グリップの最大周波数	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	8.3 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
ストローク補正器のバネ復帰力	10 ... 23 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	17.5 N
グリップフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	30 N
Mx : グリップの静的最大モーメント	0.5 Nm
My : グリップの静的最大モーメント	0.5 Nm
Mz : グリップの静的最大モーメント	0.5 Nm
質量	62 g
取付方法	取付穴
接続ポート径	M3
材質	RoHS対応
Material cover cap	POM
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	ステンレス