

# ボールネジアクチュエータ EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK

製品番号: 3013538

FESTO



## データシート

特徴	値
ワーキングストローク	800 mm
サイズ	80
予備ストローク	0 mm
ボールねじ径	15 mm
ボールねじリード	10 mm/U
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ付
モータタイプ	ステッピングモータ サーボモータ
スピンドルタイプ	再循環ボールねじ
最高加速度	15 m/s <sup>2</sup>
最高速度	0.5 m/s...0.75 m/s
繰返し精度	±0.02mm
スイッチオン時間	100%
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP40
周囲温度	-10 -C...60 -C
断面2次モーメント Ix	981000 mm <sup>4</sup>
断面2次モーメント Iy	1320000 mm <sup>4</sup>
断面2次モーメント Iz	981000 mm <sup>4</sup>
最大力 Fy	3050 N
許容力 Fz	3050 N
最大トルク Mx	36 Nm
ドライブシャフトの最大ラジアル力	250 N
最大送り力 Fx	650 N
ねじれモーメント It	255000 mm <sup>4</sup>
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント JH	0.346 000018
フィード定数	10 mm/U
エンドキャップ材質	鍛造アルミ合金 アルマイト

特徴	値
材質：モーメント補正器	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 プロファイル	鍛造アルミ合金 アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：駆動部カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質：ガイドスライド	鋼
ガイドレール材質	鋼
スライド材質	鍛造アルミ合金 アルマイト
スピンドルナット材質	鋼
ボールねじ材質	鋼