


ガイド付シリンダ FENG-40- -GF

部品番号: 34482

FESTO

回転防止と高精度ガイド用の滑りガイド



データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	10 ... 500 mm
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
送り力	30 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	31 g
0mmストロークの基本質量	2,480 g
10mmストロークあたりの加算質量	31 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	57 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.7 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	ステンレス
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy