


ガイド付シリンダ FENG-80-160-KF

部品番号: 34523

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド



データシート

特長	値
サイズ	80
ストローク	160 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : F_y	2,300 N
最大静的荷重 F_y	3,120 N
最大負荷 : F_z	2,300 N
最大静的荷重 F_z	3,120 N
最大トルク : M_x	170 Nm
M_x : 静的最大モーメント	231 Nm
最大トルク : M_y	191 Nm
M_y : 静的最大モーメント	259 Nm
最大トルク : M_z	191 Nm
M_z : 静的最大モーメント	259 Nm
送り力	40 N
質量	11,662 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱処理鋼