


規格シリンダ DNGLZ-80- -PPV-A


部品番号: 35324

FESTO

ISO 15552 / NF E 49003.1 / UNI 10
290準拠回転レスシリンダ、スイッチ用マグネット、トラニオン
金具、両側クッション付



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	80 mm
ピストンロッドネジ	M20x1,5
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	0.6 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	36 mm
0.6MPaで後退時の理論力	2,721 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
10mmストロークあたりの加算質量	80 g
0mmストロークの基本質量	3,960 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G3/8
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金