


# アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-40-EX4

部品番号: 3539024

FESTO

製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	G1/2
DN: 呼び径	15
オリフィス径	13 mm
バルブ機能	2方弁ノーマルクローズ
流れ方向	逆流不可
使用圧力	0 ... 40 bar
プロセスバルブの呼び圧力	40
排気機能	絞り調整不可
リターン方式	メカスプリング
制御方法	外部制御
接続ポート径	G1/8
使用圧力	6 ... 10 bar
流体	蒸気 不活性ガス ろ過 (200µm) 圧縮空気
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮エア
最高速度	600 mm <sup>2</sup> /s
流体温度	-40 ... 200 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
Kv値	3.8 m <sup>3</sup> /h
材質	PWIS質を含む RoHS対応
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material drive head	ステンレス
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
質量	1,300 g
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	c TX X
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	c TX X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高