

limit switch box SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-C1

部品番号: 3998923

FESTO

For electrical feedback and position monitoring of process valves actuated with pneumatic quarter turn actuators, magnetic reed measuring principle.



データシート

特長	値
デザイン	角形
規格	EN 60947-5-2 ISO 5211 VDI/VDE 3845
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
ガス防爆	AEx nA IIC T5 Gc Ex nA IIC T5 Gc
粉塵防爆	AEx tb IIIC T108°C Db Ex tb IIIC T108°C Db
EU外での防爆認証	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III (CA) Class III (US) EPL Db (CA) EPL Db (US) EPL Gb (CA) EPL Gb (US) EPL Gc (CA) EPL Gc (US)
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
認証発行部	CSA 263311
材質	RoHS対応
セーフティインテグリティレベル (SIL)	SIL 2
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	接点のタイプ
スイッチング機能	トグルスイッチ, 単芯
最大出力電流AC	0.416 A
最大出力電流DC	3 A
接点容量 AC	100 W
接点容量 DC	100 W
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 240 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
配線方式	10ピン ネジ端子
接続可能な伝導回路	0.25 ... 2.5 mm ²
ケーブルコネクタ	1/2 NPT
取付方法	ISO5211フランジ

特長	値
	取付ブラケット付
規格適合のポジションナおよび位置センサの接続	VDI/VDE 3845, サイズAA 1
取付方向	任意
質量	1,700 g
ハウジングカラー	シルバー
Material housing	Die-cast aluminium, painted
Material seals	NBR
Material shaft	ステンレス
Material screws	ステンレス
Material mounting bracket	ステンレス
Material indicator	PC
Material snap ring	ステンレス
Material disc	ステンレス
ポジションインジケータ	黄/赤
設定範囲、角度記録	0 ... 90 deg
保管温度	-20 ... 60 °C
保護仕様	IP67 NEMA 4/4X
耐衝撃性	衝撃テスト：重要度レベル2 (FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠)
耐振動	重度レベル2 (FN 942017-4およびEN 60068-2-6) での輸送テスト
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
汚染度	3