

# 薄形シリンダ ADVUL-63-30-P-A

製品番号: 156907

FESTO



## データシート

| 特徴                                   | 値                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ストローク                                | 30 mm                          |
| ピストン径                                | 63mm                           |
| クッション                                | フレキシブルクッションリング/プレート 両側         |
| 取付位置                                 | 任意                             |
| 構造                                   | ピストン<br>ピストンロッド                |
| 位置検出                                 | 近接センサ用                         |
| バリエーション                              | 片側ピストンロッド                      |
| 回転防止/ガイド                             | ヨーク付ガイドロッド                     |
| 使用圧力                                 | 0.1 MPa...1 MPa                |
| 作動電圧                                 | 1 bar...10 bar                 |
| 機能                                   | 複動式                            |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                     |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度                                 | -20 -C...80 -C                 |
| エンドポジションにおける衝撃エネルギー                  | 0.7 J                          |
| 0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン | 1750 N                         |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス    | 1870 N                         |
| 取付方法                                 | オプション :<br>取付穴付<br>アクセサリ付      |
| 空気圧接続                                | G1/8                           |
| 材質 フランジ付ボルト                          | スチール, 亜鉛メッキ                    |
| 材質 : カバー                             | 鍛造アルミ合金                        |
| 材質 ダイナミックシール                         | NBR<br>TPE-U(PU)               |
| 材質 ピストンロッド                           | 高合金鋼                           |
| 材質 : シリンダチューブ                        | 鍛造アルミ合金                        |