

フランジ金具
DAMF-Q12-16
部品番号: 4965019

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	16
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	4 Nm
質量	80 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material mounting	亜鉛メッキ鋼
Material screws	亜鉛めっき鋼