

# カップリング EAMD-30-22-16-10X12

部品番号: 5030235

FESTO



## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	16 mm 10 mm
サイズ	30
基準長さ	22 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	4 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	9 Nm
質量	44.8 g
材質	RoHS対応