


# 低圧レギュレータ

## LR-3,3

部品番号: 15717

FESTO

サブベース無し



## データシート

特長	値
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
取付方法	フロントパネル取付形
標準流量	150 l/min
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
取付方向	任意
構造	ダイヤフラム式レギュレータ 2次側排気による
使用圧力	10 bar
Operating pressure	145 psi
最大ヒステリシス	0.3 bar
パイロット圧力	8 bar
Pilot pressure	120 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material seals	NBR TPE-A TPE-U(PU)