



モータケーブル NEBM-S1G15-E-15-Q7-LE6

部品番号: 5085058

FESTO



データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	15
電気接続ポート1, 占有芯/線数	10
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	6
電気接続ポート2, 占有芯/線数	6
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 72 V
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	15 m
配線特長	Suitable for energy chains
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 80 mm
ケーブル径	8 mm
ケーブルの構造	6x0,75 シールド
導管定格断面	0.75 mm ²
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	グレー
Material insulation	PP