


# パラレルグリッパ HGPP-25-A-G2

部品番号: 525663

FESTO

精密タイプ、位置検出はホールセンサまたは反射式センサによる  
、G2の時の把持力は閉時のもの



## データシート

特長	値
サイズ	25
グリッパフィンガストローク	10 mm
最高停止精度	0.1 mm
繰返し精度 グリッパ	<= 0.02 mm
グリッパ爪数	2
Drive system	空気圧
運転モード	複動式
グリッパ機能	平行
グリッパ把持力	閉時
構造	ラックピニオン
位置検出	ホールセンサ用 反射式センサ用
使用圧力	5 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	105 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	90 ms
外部グリッパフィンガ 1本の最大質量	250 g
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	380 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	21 Nm
My : グリッパの静的最大モーメント	21 Nm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	21 Nm
質量	898 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material cover cap	POM
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Wrought aluminium alloy, nickel-plated