



# 真空エジェクタ

## VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2

部品番号: 526110

FESTO

標準、高真空タイプ、ハウジング幅10mm、雌ネジ形



## データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.45 mm
スクリーンサイズ	10 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空 Inline
構造	T形
最大吸込流量時の使用圧力	6.3 bar
使用圧力	1 ... 8 bar
最高真空圧時の使用圧力	6 bar
最大真空圧力	86 %
使用圧力	6 bar
最大吸込流量	6.1 l/min
呼び圧力での加圧時間	4.7 s
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	0.5 Nm
質量	13 g
取付方法	取付穴 アクセサリ
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 3	M5
真空接続ポート	M5
Material of connecting thread	アルミ合金アルマイト処理
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	強化POM
Material transmitter nozzle	鍛造アルミ合金