


# サーボモータ MTR-AC-70-3S-AB

部品番号: 526728

FESTO

減速機なし/ブレーキ付



## データシート

特長	値
回転位置センサ	レゾルバ
温度モニタ	PTC抵抗
最高速度	11,640 1/min
標準回転数	6,250 1/min
ブレーキ用動作電圧 DC	24 V
連続停止電流	5.07 A
保護仕様	F
出力補正ブレーキ	11 W
モータの一定性	0.32 Nm/A
消費電力 モータ	913 W
公称電圧	325 V
公称電流	4.3 A
波高電流	10 A
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
相対湿度	max.90%
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 40 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
総出力慣性モーメント	0.5 kgcm <sup>2</sup>
ブレーキの保持トルク	1.5 Nm
ブレーキの負荷モーメント	0.1 kgcm <sup>2</sup>
回転負荷モーメント	0.4 kgcm <sup>2</sup>
標準回転トルク	1.4 Nm
波高回転トルク	3.1 Nm
停止時トルク	1.64 Nm
軸方向の軸負荷	75 N
半径方向の軸負荷	150 N
質量	2,200 g
配線システム	プラグ