


# レギュレータ MS4N-LR

部品番号: 527691

FESTO

NPTネジ付

典型的な表現



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ 内部ロック付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	圧力計付レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による 逆流方向
圧力計	G1/4追加 G1/8追加 圧カスイッチ付 圧力計付
Operating pressure MPa	0.08 ... 1.4 MPa
使用圧力	0.8 ... 14 bar
制御圧力範囲	0.3 ... 12 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.025 MPa
最大ヒステリシス	0.25 bar
Max. pressure hysteresis	3.625 psi
標準流量	1,000 ... 2,200 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex h IIC T6 Gb X
粉塵防爆	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	225 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション

特長	値
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	NBR