


フランジ金具 CRFNG-80

部品番号: 161850

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	80
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	1,508 g
Material mounting	ステンレス
Material screws	ステンレス