


ステッピングモータ MTR-ST-57-48S-AA

部品番号: 530061

FESTO

廃番予定品、2008年まで供給可



データシート

特長	値
保護仕様	B
公称電圧	48 V
公称電流	3.1 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	45 - 80 %
保護仕様	IP54
周囲温度	0 ... 50 °C
総出力慣性モーメント	0.48 kgcm ²
モータの保持トルク	1.27 Nm
回転負荷モーメント	0.48 kgcm ²
軸方向の軸負荷	10 N
半径方向の軸負荷	71 N
質量	1,200 g
配線システム	プラグ