



カバー VMPA-KMS-H

部品番号: 533198

FESTO

マルチピンプラグ、MPA-S/バルブターミナル接続用



データシート

特長	値
規格	DIN 41652
接続頻度	50
質量	71 g
配線方式	プラグ/ソケット
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	エルボ
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	25
電気接続ポート1, 取付方法	3x M3 screws
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続方式	圧着接点
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 AC	3 V
サージの強さ	1 kV
ケーブル径	6 ... 12 mm
保護仕様	IP65 IEC 90529
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	グレー
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	銅合金 (金めっき)