


スピードコントローラ GRLA-3/8-QS-6-RS-D

部品番号: 534341

FESTO

きざみナット及びロックナット付



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	G3/8
調整部品	刻み付ボルト
取付方法	ネジ穴付き 雄ネジ
絞り方向時標準流量	495 l/min
自由流れの方向時の標準流量	320 ... 495 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	740 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	840 ... 890 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	10 Nm
質量	72 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material release ring	POM
Material knurled head	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material adjusting screw	ステンレス
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト