

# レギュレータ MS12-LR

部品番号: 535021

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付

典型的な表現



## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ 内部ロック付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	パイロット式ダイヤフラムレギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 逆流れ方向
圧力計	圧力計付
Operating pressure MPa	0.08 ... 2.1 MPa
使用圧力	0.8 ... 21 bar
制御圧力範囲	0.15 ... 16 bar
2次側の流量	<= 600 l/min
標準流量	12,000 ... 22,000 l/min
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
Material of cover	PA
材質	RoHS対応
Material underneath cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material spring	バネ鋼
Material housing	アルミダイカスト
Material membrane	NBR
Material valve stem	鍛造アルミ合金 NBR ステンレス