


ワンタッチテーパーコネクタ CRQST-M5-6

部品番号: 164201

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	T形
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-15 ... 120 °C
締め付けトルク	1.33 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	24 g
出力数	2
供給配管数	1
使用配管	PFAN
取付方法	External hex A/F 12
エア接続ポート 1	M5 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
Material of threaded plug	ステンレス
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material of threaded seal	FPM ステンレス
Material release ring	ステンレス
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス
Thrust ring material	ステンレス