



バルブ一体形シリンダ DNCV-40- -PPV-A-5/2LAD

部品番号: 536429

FESTO

自己診断機能付
2010年まで供給可能



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	70 ... 500 mm
ピストン径	40 mm
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
手動操作	ロック式
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	3 ... 8 bar
使用電圧範囲 (DC)	24 V
運転モード	複動式
コイル特性	DC24V、定電流相 : 0.5W、高電流相 : 1.23W
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
認証	C-Tick
クッションストローク	20 mm
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
移動負荷	307 g
10mmストロークあたりの加算質量	49 g
0mmストロークの基本質量	1,275 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	16 g
配線方式	8ピン M12x1 プラグ 丸形
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 3	内蔵形サイレンサ
エア接続ポート 5	内蔵形サイレンサ
材質 カバー	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
材質ピストンロッド	ステンレス