


ルブリケーター MS12-LOE-G-U

部品番号: 537156

FESTO

金属製ポウルガード、エアの流れ方向：左→右



データシート

特長	値
サイズ	12
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	1,500 cm ³
ポウルガード	メタルポウルとして内蔵
使用圧力	1 ... 16 bar
ルブリケーターの最低流量	400 l/min
標準流量	20,000 ... 22,000 l/min
作動流体	エア品質クラス5:7 : DIN ISO 8573-1準拠
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	0 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	6,500 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	内部パイロット
エア接続ポート 2	内部パイロット
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	鍛造アルミ合金