



# ファイバー装置 SOEG-L-Q20-PP-S-2L-TI

部品番号: 537739  
廃番予定品

FESTO

ブロック状

製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	光ファイバーユニット
透過性	赤
可動範囲	0 ... 250 mm
周囲温度	0 ... 60 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	切換可
スイッチング周波数	1,000 Hz
最大出力電流	100 mA
電圧降下	<= 2.4 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 ( DC )	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	25 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	プラグ M8x1 4ピン
サイズ	20x32x12 mm
取付方法	取付穴
質量	8 g
Material housing	ABS
切換状態表示	黄色LED
予備機能表示	緑LED
オプション設定	Teach-In 電気接続ポートを介してティーチイン
下限設定範囲	0 mm
調整範囲 ( 上限 )	100 ... 250 mm
光ファイバーによる上限設定範囲	SOEZ-LLG-RT-0.5-M6 : 100mm SOEZ-LLK-RT-2.0-M6 : 100mm SOEZ-LLG-SE-0.5-M4 : 150mm SOEZ-LLK-SE-2.0-M4 : 250mm
ケーブル可動時の周囲温度	0 ... 60 °C
保護仕様	IP67
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし