


# マイクロフィルタ LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT

製品番号: 173733

FESTO



## データシート

特徴	値
シリーズ	D
サイズ	Midi
ろ過度	0.01 µm
ドレン	全自動式
作動電圧	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
空気清浄度等級のための標準流量	1120 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	330 l/min
フィルタ効率	99.9999 %
シエル保護	メタル製ボウルガード
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	1.5 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
残存油分	0.01 mg/m <sup>3</sup>
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
取付位置	垂直
エア接続ポート 1	NPT1/2
空気圧接続 2	NPT1/2
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
材質 : フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	PC
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠