


# フィルタレギュレータ LFR-1/2-D-MIDI-NPT

製品番号: 173788

FESTO



## データシート

| 特徴             | 値   |
|----------------|---|
| サイズ            | Midi                                      |
| シリーズ           | D   |
| ろ過度            | 40 µm                                     |
| ドレン            | 手動 タッチ                                    |
| 最大ドレン量         | 43 cm <sup>3</sup>                        |
| シエル保護          | メタル製ボウルガード                                |
| 作動電圧           | 1 bar...16 bar                            |
| 最大圧カヒステリシス     | 0.2 bar                                   |
| 標準公称流量         | 3400 l/min                                |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス  |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 保管温度           | -10 °C...60 °C                            |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [7:8:4]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度           | -10 °C...60 °C                            |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                            |
| 製品質量           | 920 g                                     |
| 取付方法           | アクセサリ付                                    |
| エア接続ポート 1      | NPT1/2                                    |
| 空気圧接続 2        | NPT1/2                                    |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS 準拠                                   |
| 材質 ハウジング       | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| ボウル材質          | PC  |