


近接スイッチ SIES-Q8B-PO-K-L

部品番号: 174552

FESTO

誘導形 (ケーブル式)、埋め込みタイプ、ノーマルクローズ、PNP



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	1.5 mm 1.2 mm
減少率	アルミ = 0.45 SUS、St 18 / 8 = 0.8 銅 = 0.4 真鍮 = 0.55 スチール St 37 = 1,0
周囲温度	-25 ... 70 °C
繰り返し精度	0.07 mm
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
スイッチング周波数	3,500 Hz
直流時の最高切換サイクル	1,500 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
残存リップル	10 %
待機電流	<= 10 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3芯式 ケーブル
ケーブル長さ	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
サイズ	8x8x40 mm
取付方法	雌ネジ フラッシュ
質量	39 g
Material housing	亜鉛ダイカスト クロムメッキ ニッケルメッキ
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L