


コマンドユニット CPVSC1-AE16-DN

部品番号: 538654

FESTO



データシート

特長	値
幅	78 mm
高さ	40 mm
長さ	113 mm
CP・信号ライン拡張	16入力 8出力 (またはバルブ16連)
フィールドバスインタフェース	M12x1.5ピン、Aコード
装置固有の診断	ConditionMonitoring CP上に間違ったモジュールがあります 短絡 / 過負荷出力 短絡 / 過負荷入力 バルブターミナルの電圧不足 (拡張) 出力モジュールの電圧不足 センサ供給の電圧不足 バルブターミナルの電圧不足
コミュニケーションタイプ	Change of State Explicit Message Polling Strobbled I/O
コンフィギュレーションサポート	EDSファイルと回路記号
最大バルブコイル数	16
パラメータ設定	モジュールおよびシステムパラメータ用構成インタフェース オンライン上でのrun及びprogramモード 明確なテキストで(EDS)
誤極性保護	作動電圧接続用
補助機能	Condition Counter
操作部品	CPコンフィグレーション用DILスイッチ ステーション番号と通信速度用のロータリスイッチ
ポーレート	125, 250, 500 kBit/s DILスイッチによる調整
DC 電子部品/センサの作動電圧範囲	20.4 ... 26.4 V
作動電圧 DC 負荷電圧	20.4 ... 26.4 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
電源短絡時のバックアップ	20 ms
プロトコル	DeviceNet
残存リップル	4 Vss
残存リップル 負荷電圧	4 Vss
公称作動電圧の消費電流 負荷	バルブタイプ、バルブ数によって異なります
公称作動電圧の消費電流	電流値: 200mA以下 センサ用供給電源: センサによって異なります
保管温度	-20 ... 50 °C
相対湿度	50°C時90% 非凝縮
直接接触、間接接触防止	PELV
保護仕様	IP20 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C

特長	値
認証	c UL us - Recognized (OL)
質量	200 g
アドレス設定範囲	0 ... 63 ロータリスイッチで設定
ポテンシャルフリーになっているフィールドバスインタフェース	光カプラ
バス用LED表示	MOD:モジュールステータス NET:ネットワークステータス
製品用LED表示	PL: 負荷供給 PS: 電気供給、センサ供給 SF: システムエラー
製品識別	タイプ: 空気圧バルブ (27連以下) 製品コード: 4736 dez.
取付方法	オプション 取付穴 トップハットレール
材質 ハウジング	強化PA
材質	RoHS対応