


プラグ

NECU-M-S-D12G4-C2-ET

部品番号: 543109

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
質量	44.3 g
配線方式1	4ピンM12x1 ストレートプラグ Dコード スクリーン
プラグコーディング	D
配線方式2	ねじ端子 スクリーン可能
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
サージの強さ	2.5 kV
伝送特性	DIN EN 50173 / CAT 5
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	0.14 ... 0.75 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき)
Material electrical contact	Brass, gold-plated