

ミニスライド DGSL-6--

製品番号: 543903

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	10 mm...50 mm
ピストン径	8mm
駆動ユニットの運転モード	ヨーク
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート (ショート) 両側 クッションなし フレキシブルクッションリング/プレート 両側 フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
取付位置	任意
ガイド	ボールベアリングガイド
構造	ヨーク ピストン ピストンロッド スライド
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.15 MPa...0.8 MPa
作動電圧	1.5 bar...8 bar
最高速度	0.5 m/s
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	23 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	30 N
代換ポート	製品図面を参照
取付方法	取付穴付
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	HNBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質ピストンロッド	ステンレス