



ソレノイドバルブ VZWM-L-M22C-N12-F4

製品番号: 546156

FESTO



データシート

特徴	値
構造	ダイヤフラムバルブ サーボ制御
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
取付位置	垂直(推奨)
取付方法	インライン
接続装備	NPT1/2
電気接続	ソレノイドコイル タイプ MD-..., コイルはアクセサリとして注文可
呼び径	13.5 mm
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
流れ方向	反転負荷
流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス 水 中性の液体
流体圧力 : 液体	0.5 bar...6 bar
流体圧力 気体	0.5 bar...10 bar
差圧	0.5 bar
制御方法	パイロット式
最高粘度	22 mm ² /s
流体温度	-10 -C...60 -C
流体温度 液体流体	5 -C...50 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
流量 Kv	2.4 m ³ /h
標準公称流量	2400 l/min
切換時間 オン	8 ms
切換時間 オン 液体の流体	110 ms

特徴	値
切換時間 オフ	10 ms
液体からの切換時間	220 ms
b値	0.37
C 値	9.8 000022
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	真鍮
マテリアル番号ハウジング	2.0402
材質シール	NBR
材質アーマチュアチューブ	ステンレス
製品質量	415 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
許容締付トルクカバーねじ	20 Nm
接続ねじ最大締付トルク	105 Nm
コイル固定最大締付トルク	0.5 Nm