


# セットポイントモジュール MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

部品番号: 546224

FESTO

比例制御機器用



## データシート

特長	値
表示、実際値	黄色LED
ディスプレイの状態表示	緑LED
使用電圧範囲 (DC)	20 ... 30 V
入力抵抗、設定値外部入力	100 k オーム
入力抵抗、設定値入力	3 kOhm
調整可能出力でんあつ	0 ... 10 V
DC24V時の消費電力	1.5 W
最大出力電流	27 mA
残存リップル	10 %
電圧、外部セットポイント入力	0 ... 10 V
設定供給電圧	10 ... 10.6 V
設定供給電流	6 ... 6.36 mA
ポテンシオメータ、外部設定値入力	2.5 ... 10 kOhm
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 60 °C
取付方向	任意
質量	80 g
ターミナル断面図	2.5 mm <sup>2</sup>
配線方式	ネジ端子
取付方法	トップハットレール