


マルチピンソケット

IMP1-SD-72-36

部品番号: 18320

FESTO



データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	22 ... 32 mm
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	≤ 300 V
使用電圧範囲 (DC)	≤ 250 V
許容電流負荷	10 A
保護仕様	IP65
周囲温度	-40 ... 125 °C
質量	550 g
ターミナル断面図	1.75 mm ²
配線方式	プラグソケット 72ピン
ケーブルコネクタ	SW50
取付方法	端子台
材質 ハウジング	プラスチック 軽合金ダイカスト
材質 (クランプコネクタ)	銅合金 銀メッキ