


アングルグリッパ HGWM-12-EO-G8

部品番号: 185701

FESTO

マイクロ、シャフトタイプ



データシート

特長	値
サイズ	12
グリッパフィンガの最大バックラッシュ角 : ax、ay	0.5 deg
グリッパフィンガの最大バックラッシュ : Sz	0.03 mm
最大開角度	18.5 deg
繰返し精度 グリッパ	<= 0.02 mm
グリッパ爪数	2
運転モード	単動 3方弁ノーマルオープン
グリッパ機能	角度
構造	インクライン
位置検出	なし
使用圧力	2 ... 8 bar
グリッパの最大周波数	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	3.7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.8 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
バネ復帰モーメント	1.3 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	64 Ncm
グリッパフィンガにおける最大静的負荷 : Fz	20 N
Mx : グリッパの静的最大モーメント	40 Ncm
My : グリッパの静的最大モーメント	40 Ncm
Mz : グリッパの静的最大モーメント	40 Ncm
質量	45 g
取付方法	固定
接続ポート径	M3
Material cover cap	POM
Material housing	ステンレス
Material gripper jaws	ステンレス