



プラグ SEA-GS-7

部品番号: 18666

FESTO

バルブターミナル用



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
取付方法	ねじスレーブ
ケーブル取出し	ストレート
質量	17 g
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	4
電気接続ポート1, 取付方法	Screw-type lock with longitudinal knurl
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート2, 芯/線数	4
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	2.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブル径	3.3 ... 6 mm
ケーブルの最大直径	4 ... 6 mm
導管定格断面	0.14 ... 0.75 mm ²
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PBT
ハウジングカラー	黒
Material screw-type lock	PBT
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	真鍮 白銅処理