



拡散式センサ SOEG-RT-M18-PA-S-2L

部品番号: 547913

FESTO

丸形



データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
測定装置	位置
測定原理	オプトエレクトロニクス
測定方法	反射式光センサ
透過性	赤
可動範囲	40 ... 600 mm
周囲温度	-25 ... 55 °C
出力スイッチ	PNP
スイッチング機能	抗原子
ヒステリシス	<= 60 mm
スイッチング周波数	1,000 Hz
最大出力電流	200 mA
電圧降下	2 V
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 36 V
残存リップル	20 %
待機電流	20 mA
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	4ピン M12x1 プラグ
サイズ	M18
取付方法	ロックナット付
締付トルク	20 Nm
取付方向	任意
質量	53 g
Material housing	真鍮 クロムメッキ
切換状態表示	黄色LED
予備機能表示	緑LED
オプション設定	ポテンシオメータ
下限設定範囲	40 mm
調整範囲 (上限)	600 mm
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 55 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III