

マニホールド CPE18-PRSGO-3

部品番号: 187821


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

コンパクトパフォーマンスバルブ用、PRS開

このマニホールドにはGネジ付の継手以外は使用できません。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|-------------------------------|
| バルブ位置 | 3 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 225 g |
| サブベースの取付方法 | 取付穴 トップハットレール |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 強化PA |