

# ソレノイドバルブ CPE14-M1CH-5J-1/8


部品番号: 550239

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

省スペース、M8ねじ接続

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
操作方法	電気
幅	14 mm
標準流量	800 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	スプール弁
Maritime classification	see certificate
保護仕様	IP65 IP67 プラグソケット付 IEC 90529
オリフィス径	6 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	アクセサリによって保持 押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブポジション識別	銘板ブラケット
Overlap	Positive overlap
切換時間	12 ms
定格	100 %
ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス	1,200 μs
ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス	900 μs
コイル特性	24 V DC: 1.28 W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐振動	重度レベル2 ( FN 942017-4およびEN 60068-2-6 ) での輸送テスト
耐衝撃性	衝撃テスト: 重要度レベル2 ( FN 942017-5およびEN 60068-2-27準拠 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
プラグの最大締付トルク	0.4 Nm
質量	115 g
配線方式	4ピン M8x1

特長	値
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	M3
パイロット排気ポート84	M3
パイロット接続ポート12	M3
パイロット接続ポート14	M3
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト