



近接スイッチ SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

部品番号: 551382

★ Core product range

磁気近接、無接点、C溝

FESTO



データシート

特長	値
デザイン	外周溝用
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
特徴	耐油性
材質	RoHS対応 ハロゲンを含まない
アプリケーションノート	Link: Drive-Sensor-Overview
測定装置	位置
測定原理	磁気抵抗
周囲温度	-40 ... 70 °C
繰返し精度	0.2 mm
出力スイッチ	2線式非接触
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 (ON)	<= 1 ms
応答時間	<= 1 ms
スイッチング周波数	150 Hz
最大出力電流	100 mA
モジュールの最大出力電流	50 mA
接点容量 DC	2.4 W
モジュールの最大切換容量 DC	1.2 W
電圧降下	<= 6 V
短絡保護	あり
過負荷度	可能
使用圧力 : DC	24 V
使用電圧範囲 (DC)	7 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	2
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルテストコンディション	Festo規格における曲げ強さ、一定環境下で計測 要求のテストコンディション ねじれ方向への抵抗 : 30万サイクル未満±270°/0.1m Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 28 mm
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	Suitable for energy chains/robot applications
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	ネジで締め付け クリップイン

特長	値
最大締付トルク	0.4 Nm
取付方向	任意
質量	14.6 g
Material housing	強化PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP68
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
クリーンルームクラス	ISO class 4