


# 吸着式ドライヤ PDAD-100-G1/2

部品番号: 552175

FESTO

クリーンな乾燥エア用



## データシート

特長	値
取付方向	垂直 水平
構造	冷却吸着式再生形ドライヤ
1時側圧力	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠 EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC UK regulation for pressure equipment
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可 No water in liquid form
露点	-40 °C
流量低下率における圧力露点	-70 °C
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:1:2] (-70°C時) 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [2:2:2] (-40°C時)
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
質量	47,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金