

# タンデムシリンダ DNCT-40- -PPV-A-S6

部品番号: 191211

FESTO


ISO

15552規格シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付、高温仕様

位置検出はシリンダチューブ側からのみ可能



典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	2 ... 500 mm
ピストン径	40 mm
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド プロファイルチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	max.120°Cの耐熱シール
Operating pressure MPa	0.06 ... 1 MPa
使用圧力	0.6 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 120 °C
終端衝撃エネルギー	0.2 J
クッションストローク	20 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	1,266 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,387 N
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material cover	アルミダイカスト
Material seals	FPM
Material housing	鍛造アルミ合金 アルマイト処理
Material piston rod	ステンレス