



# ボールバルブ駆動ユニット

## VZBA-1/4"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

部品番号: 1915543

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0304, thread EN 10226-1.



### データシート

| 特長                       | 値   |
|--------------------------|---|
| 構造                       | 3方向ボールバルブ<br>Lホール   |
| 操作方法                     | 空気圧   |
| 取付方向                     | 任意  |
| 取付方法                     | ライン設備   |
| プロセスバルブ接続                | Rp1/4   |
| 切換位置表示                   | スロット指示/フロー指示  |
| DN: 呼び径                  | 8   |
| 使用圧力                     | 6 ... 8.4 bar   |
| プロセスバルブの呼び圧力             | 63  |
| 流体                       | ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス<br>水 (水蒸気除く)<br>中性流体 |
| 作動流体                     | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア                               |
| 作動/パイロット流体に注意            | 給油運転可能 (継続運転に必要)  |
| 流体温度                     | -10 ... 200 °C  |
| 周囲温度                     | -10 ... 80 °C   |
| Flow rate Kv type L      | 4.5 m <sup>3</sup> /h                                       |
| 組み付け時の最高表面温度             | TX  |
| Explosion group assembly | IIC, IIIC   |
| 材質                       | RoHS対応  |
| PWIS conformity          | VDMA24364 zone III  |
| Material housing         | ステンレス   |
| ハウジングの材質番号               | 1.4408  |
| Material seals           | PTFE<br>強化PTFE  |
| Material ball            | ステンレス   |
| ボールの材質番号                 | 1.4408  |
| Material shaft           | ステンレス   |
| シャフトの材質番号                | 1.4401  |
| 質量                       | 2,950 g   |
| 防爆発火等級                   | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C  |
| 耐酸性クラス: CRC              | 3 - 腐食ストレス高   |