

近接スイッチ SIEF-M8B-PS-S-L

部品番号: 553537

FESTO

プラグ式



データシート

特長	値
デザイン	丸形
適合または準拠規格	EN 60947-5-2
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	RoHS対応
公称切換距離	1.5 mm
周囲温度	-30 ... 85 °C
繰り返し精度	0.08 mm
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
直流時の最高切換サイクル	2,000 Hz
最大出力電流	150 mA
短絡保護	パルス
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	3ピン M8x1 プラグ
Material connector housing	真鍮 クロムメッキ
サイズ	M8
取付方法	フラッシュ
質量	12 g
Material housing	PA ステンレス
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP68
電磁界干渉保護	DC/AC電磁フィールド
サージの強さ	0.8 kV
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3