



プラグ SEA-3GS-M8-S

部品番号: 192009

FESTO

バルブターミナル用



データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-104 EN 61984
取付方向	任意
質量	6 g
容器サイズ	1
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	Screw-type lock with hexagon A/F 9 mm and longitudinal knurl
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
電気接続ポート2, 芯/線数	8
使用電圧範囲 (DC)	<= 60 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 60 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
サージの強さ	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブル径	2.5 ... 5 mm
導管定格断面	0.14 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material screw-type lock	亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Brass, gold-plated