


リミットストップエレメント YSRWJ-8-14-A

部品番号: 192966
廃番予定品

FESTO

リニアモジュール HMPL用

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	8
ストローク	14 mm
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
微調整	0.03 mm
位置検出	近接スイッチ用
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	≤ 0.2 s
リセット時間 長	< 1 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
クッションストローク	14 mm
最大抑止力	500 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	3 J
時間あたりの最大消費エネルギー	21,000 J
残存エネルギー	0.02 J
リセット力	3.5 N
質量	110 g
取付方法	ロックナット付
Material seals	NBR
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material piston rod	ステンレス