


スイベル / リニアユニット DSL-32- -270-P-A-S2-B

製品番号: 556528

FESTO



データシート

特徴	値
回転角度の設定範囲	0 deg...270 deg
ストローク	10 mm...200 mm
ピストン径	32mm
回転角度	0 deg...272 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
微調整	-6 deg
機能	複動式
構造	ペーン
位置検出	近接センサ用
バリエーション	スルーピストンロッド
回転防止/ガイド	スライドガイド
作動電圧	2.5 bar...8 bar
許容衝突速度	500 mm/s
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	2 Hz
回転角度バックラッシュ	2 deg
繰返し精度	1 deg
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
動的負荷トルク	0.8 Nm
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	294 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	422.5 N
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	10 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.00017 000019
製品質量	2840 g
0mmストローク時の基本重量	2840 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	109 g

特徴	値
取付方法	オプション： T溝にクランプ 雄ネジ付
空気圧接続	G1/8
材質：カバー	鍛造アルミ合金 アルマイト
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理
材質 ピストンロッド	焼戻し鋼