


丸形シリンダ CRHD-50- -PPV-A-MC


部品番号: 195515

FESTO

耐腐食性丸形シリンダ、軸受けカバー、クレビス付エンドカバー



典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	10 ... 500 mm
ピストン径	50 mm
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	990 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,178 N
0mmストロークでの移動負荷	340 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	25 g
0mmストロークの基本質量	1,792 g
10mmストロークあたりの加算質量	57 g
接続ポート径	G1/4
Material cover	ステンレス
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス